



Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: info@kema.dk
www.kema.dk

KemLock® AC-90

Aktivator til ME-39

Beskrivelse: Denne aktivator skal anvendes sammen med Kemlock® ME-39. Aktiveres efter nogle sekunder og giver fremragende endelige styrke. Kan anvendes på glas, metal og keramik.

Kan bruges ved spillerum op til 1,0 mm, hvis aktivatoren anvendes på begge emner. Krymper: <3%

Tekniske data:

Varenummer/forpakning:	67004 10 ml flaske
Farve:	Lysebrun
Kemisk base:	Methacrylsyreester
Viskositet mPas:	5-20
Flammepunkt:	> 100° C (COC-Methode)

Aktivator + klæber ME-39 + AC-90

Fastholdelsestid:	30 sek. for 0,05 til 0,1 mm
Fuldstyrke:	<0,10 mm, 4 timer ved 23°C > 0,10 mm, 12 timer ved 23°C
Holdbarhed:	1 år ved stuetemperatur

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.